

Garant GRIDLINE

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg, 36×20G, lådans fronthöjd: 300mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 930744 300 |
| GTIN | 4062406131654 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 75 kg.

Passar till:

Verktygsskåphurts 40×24G nr 930735.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lådornas effektiva yta i G | 36×20 |
| Lådor med individuell låsning | Enhands |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| vikt | 24 kg |

| | |
|--|--|
| Fronthöjd | 300 mm |
| effektiv höjd | 275 mm |
| Effektiv bredd i G | 36 |
| Effektivt djup i G | 20 |
| Användningsområde | Montagevagn |
| effektivt djup | 500 mm |
| invändig bredd | 900 mm |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | ja |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36x20G |
| Produktslag | Låda |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 36 | 951032 36 |
| Ändhåttor till grepplister 20 delar Typ 10 | 951025 10 |
| Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 36 | 951020 36 |
| Sats med textremsor 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 36 | 951030 36 |