

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 36mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	614820 36
GTIN	4045197728401
Artikelklass	61B

## Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

## Teknisk beskrivning

Ringhöjd $h_2$	19,6 mm
Käftbredd $b$	76,2 mm
nyckellängd $L$	482 mm
nyckelvidd	36 mm
ring- $\emptyset$ $D$	65,5 mm
Käfthöjd $h_1$	16,6 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel