


Garant GRIDLINE

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg, 36×20G, lådans fronthöjd: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	930746 100
GTIN	4062406131678
Artikelklass	9GK

Beskrivning

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Verktygsskåphurts 40×24G nr 930735. Hurts 36×20G.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Lådor med individuell låsning	Enhands
Lådornas effektiva yta i G	36×20
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
effektiv höjd	75 mm
vikt	16 kg

Fronthöjd	100 mm
Effektiv bredd i G	36
Effektivt djup i G	20
Användningsområde	Montagevagn
invändig bredd	900 mm
effektivt djup	500 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x20G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951020 36
Sats med textremsor 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951030 36
Ändhättor till grepplister 20 delar Typ 10	951025 10
PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951032 36