

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med 5 utdragslådor och med mörkgrå eluplanplatta mobil med granitplatta, Storlekar: 1500/5



Beställningsdata

Ordernummer	431315 1500/5
GTIN	4062406131821
Artikelklass	41W

Beskrivning

Utförande:

Åkbar mätstation med granitplatta för mobil användning. Mät- och kontrollplatta av utvald natursten noggrannhet 0. Diamantfinslipad för kontrollen. Felfri, homogen struktur. Nedböjnings- och vridstyv. Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.

Inklusive gängbussning rostfri M8. Arbetsskiva Eluplan mörk tjocklek 50 mm; 2 mm tjock plastbeläggning med slitstark och slagtålig yta. Beläggningen är antistatisk och mycket beständig mot svaga syror och lutar. Den sega och hårda ytan lämpar sig särskilt väl för känsliga delar. Alla kanter är försedda med ABS-list. **Åkbara stödben** av fyrkantrör med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanlöpyta. Svängbart hjul med spärr för hjul och vridkrans. Bakväggar och hyllplan av stålplåt. Hurts 24G, 600 mm bred av stålplåt . centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag, enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50; 75; 75; 100; 125

leveransinnehåll:

Inklusive granitplatta Gen. 0 630 x 400 mm, gängbussning M8. Komplet monterade. Inklusive hurts med utdragslådor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Upphängning för granitplatta antracit RAL 7016, lådstomme ljusgrå RAL 7035 (kan inte konfigureras).

OBS!:

Tillbehör finns i vår företagsutrustningskatalog band 3.

Teknisk beskrivning

planhet	0,007 mm
lådurtsens höjd	500 mm
höjd	850 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
maximal bärförmåga hjulunderrede	400 kg
Serie	vario
arbetskiva längd	1500 mm
Granitplatta bredd	400 mm
lådurtsens bredd	600 mm
lådurtsens djup	650 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Granitplatta längd	630 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
vikt	208 kg
lådornas effektiva bredd i G	20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	mobil arbetsbänk

