

Garant GRIDLINE

## Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg, 20×24G, lådans fronthöjd: 75mm



### Beställningsdata

Ordernummer	931046 75
GTIN	4062406131845
Artikelklass	9GK

### Beskrivning

#### Utförande:

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 75 kg.

#### Passar till:

Verktygsskåphurts 24×28G nr 931035.

#### leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

#### Lackering:

Utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådastommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

### Teknisk beskrivning

Fronthöjd	75 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×24
effektiv höjd	50 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg

vikt	12 kg
Effektiv bredd i G	20
Effektivt djup i G	24
Användningsområde	Montagevagn
invändig bredd	500 mm
effektivt djup	600 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x24G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951032 20
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951020 20
Sats med textremсор 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951030 20