

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg, 20×24G, lådans fronthöjd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	931048 125
GTIN	4062406131937
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

**Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådorna öppnas under transport.

Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 200 kg.

**Passar till:**

Verktygsskåphurts 24×28G nr 931035.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

Lådor med individuell låsning	Enhands
vikt	14 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg

effektiv höjd	100 mm
Fronthöjd	125 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×24
Effektivt djup i G	24
Effektiv bredd i G	20
Användningsområde	Montagevagn
invändig bredd	500 mm
effektivt djup	600 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20×24G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951020 20
PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951032 20
Sats med textremsor 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 20	951030 20