

Garant GRIDLINE

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg, 26×24G, lådans fronthöjd: 250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931168 250
GTIN	4062406132118
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Verktygsskåphurts 30×28G nr 931155.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Fronthöjd	250 mm
vikt	20 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg

Lådor med individuell låsning	Enhands
effektiv höjd	225 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Effektivt djup i G	24
Effektiv bredd i G	26
Användningsområde	Montagevagn
invändig bredd	650 mm
effektivt djup	600 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×24G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Sats med textremsor 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951030 26
Ändhåttor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951020 26
PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 26	951032 26