

Garant GRIDLINE

**Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg, 36×24G, lådans fronthöjd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	931354 125
GTIN	4062406132163
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Med **enhands enkelupplåsning av utdragslådor** – förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 75 kg.

**Passar till:**

Verktygsskåpstomme 40×28G nr 931335.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

vikt	19 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådor med individuell låsning	Enhands
effektiv höjd	100 mm
Fronthöjd	125 mm

Lådornas effektiva yta i G	36x24
Effektivt djup i G	24
Effektiv bredd i G	36
Användningsområde	Montagevagn
effektivt djup	600 mm
invändig bredd	900 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951032 36
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Sats med textremсор 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951030 36
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951020 36