


Garant GRIDLINE

**Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg, 36×24G, lådans fronthöjd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	931354 300
GTIN	4062406132200
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Med **enhands enkelupplåsning av utdragslådor** – förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 75 kg.

**Passar till:**

Verktygsskåpstomme 40×28G nr 931335.

**leveransinnehåll:**

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	275 mm
Fronthöjd	300 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
vikt	26 kg

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådornas effektiva yta i G	36×24
Effektiv bredd i G	36
Effektivt djup i G	24
Användningsområde	Montagevagn
invändig bredd	900 mm
effektivt djup	600 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36×24G
Produktslag	Låda

## Tillbehör

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951020 36
Sats med textremсор10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951030 36
PVC-lock till grepplistset10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951032 36
Ändhättor till grepplistor20 delar Typ 10	951025 10