


Garant GRIDLINE

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg, 36×24G, lådans fronthöjd: 250mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931354 250
GTIN	4062406132194
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).

Med **enhands enkelupplåsning av utdragslådor** – förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 75 kg.

Passar till:

Verktygsskåpstomme 40×28G nr 931335.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Fronthöjd	250 mm
effektiv höjd	225 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×24
vikt	24 kg

Lådor med individuell låsning	Enhands
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Effektiv bredd i G	36
Effektivt djup i G	24
Användningsområde	Montagevagn
effektivt djup	600 mm
invändig bredd	900 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G
Produktslag	Låda

Tillbehör

Ändhättor till grepplister 20 delar Typ 10	951025 10
PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951032 36
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951020 36
Sats med textremsor 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 36	951030 36