

**HOLEX****Handske, par Cut C, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094611 7
GTIN	4062406132286
Artikelklass	02H

**Beskrivning****Utförande:**

Handske med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. skärskyddshandske med skärskyddsklass C och **18 gauge stickningsteknik** för noggranna verksamheter med höga skärskaderisker.

**Utförande reklamtext:**

Handske med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

**18 gauge-stickningsteknik** för noggranna arbeten med medelstora skärskaderisker.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Anmärkning reklamtext:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Handskstorlek	7
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Genomskränningsskyddade handskar
Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4342C
Hållarmaterial	DYTEC
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskränningsskyddade handskar