

**HOLEX****Handske, par Cut F / A6, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094614 11
GTIN	4062406132552
Artikelklass	02H

**Beskrivning****Utförande:**

Handske med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. skärskyddshandske med den högsta EN-ISO skärskyddsklassen F (motsvarar ANSI A6) och 13 gauge-stickningsteknik för tung verksamhet med extrema skärskaderisker.

**Utförande reklamtext:**

Handske med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

Skärskyddsnivå F (motsvarar ANSI A6) för tunga arbeten med extrema skärskaderisker.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Anmärkning reklamtext:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Handskslag	Genomskärningskyddade handskar
Skyddskategori	Kategori II
Handskstorlek	11
Stickningsteknik	13G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4543F
Hållarmaterial	DYTEC
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flegångs
Skärskyddsklass	F
Produktslag	Genomskärningskyddade handskar