



## Handske, par Cut C, Handskstorlek: 10



### Beställningsdata

Ordernummer	094611 10
GTIN	4062406132316
Artikelklass	02H

### Beskrivning

#### Utförande:

Handske med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-TEX Standard 100.

HOLEX Cut D. skärskyddshandske med skärskyddsklass C och **18 gauge stickningsteknik** för noggranna verksamheter med höga skärskaderisker.

#### Utförande reklamtext:

Handske med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-TEX Standard 100.

**18 gauge-stickningsteknik** för noggranna arbeten med medelstora skärskaderisker.

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

#### Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

### Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Skyddskategori	Kategori II
Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4342C
Hållarmaterial	DYTEC
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar