

HOLEX**Handske, par Cut D, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094612 9
GTIN	4062406132361
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

Handske med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. skärskyddshandske med skärskyddsklass D och **18 gauge stickningsteknik** för noggranna verksamheter med höga skärskaderisker.

Utförande reklamtext:

Handske med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

18 gauge-stickningsteknik för noggranna arbeten med medelstora skärskaderisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskslag	Genomskärningskyddade handskar
Handskstorlek	9
Skyddskategori	Kategori II
Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4342D
Hållarmaterial	DYTEC
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	D
Produktslag	Genomskärningskyddade handskar