



Handske, par Cut D, Handskstorlek: 8



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 094612 8 |
| GTIN | 4062406132354 |
| Artikelklass | 02H |

Beskrivning

Utförande:

Handske med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. skärskyddshandske med skärskyddsklass D och **18 gauge stickningsteknik** för noggranna verksamheter med höga skärskaderisker.

Utförande reklamtext:

Handske med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

18 gauge-stickningsteknik för noggranna arbeten med medelstora skärskaderisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Skyddskategori | Kategori II |
| Handskslag | Genomskärningsskyddade handskar |
| Handskstorlek | 8 |
| Stickningsteknik | 18G |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| EN 388 | 4342D |
| Hållarmaterial | DYTEC |
| Beläggning | Nitrilskum |
| Beläggningssvariant | Handflata |
| användningsområde | Precision |
| Färg | svart/grå |
| Användningsdata | Flergångs |
| Skärskyddsklass | D |
| Produktslag | Genomskärningsskyddade handskar |