

**HOLEX****Handske, par Cut E, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer

094613 7

GTIN

4062406132415

Artikelklass

02H

**Beskrivning****Utförande:**

Handske med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. skärskyddshandske med skärskyddsklass E och 15 gauge-stickningsteknik för omväxlande verksamheter med extrema skärskaderisker.

**Utförande reklamtext:**

Handske med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

15 gauge-stickningsteknik för omväxlande arbeten med extrema skärskaderisker.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Anmärkning reklamtext:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Handskstorlek	7
Stickningsteknik	15G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4443E
Hållarmaterial	DYTEC
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	E
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar