



Handske, par Cut C, Handskstorlek: 11



Beställningsdata

Ordernummer	094611 11
GTIN	4062406132323
Artikelklass	02H

Beskrivning

Utförande:

Handske med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. skärskyddshandske med skärskyddsklass C och **18 gauge stickningsteknik** för noggranna verksamheter med höga skärskaderisker.

Utförande reklamtext:

Handske med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

18 gauge-stickningsteknik för noggranna arbeten med medelstora skärskaderisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Handskstorlek	11
Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4342C
Hållarmaterial	DYTEC
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar