

**HOLEX****Handske, par Cut C, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 094611 8      |
| GTIN         | 4062406132293 |
| Artikelklass | 02H           |

**Beskrivning****Utförande:**

Handske med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. skärskyddshandske med skärskyddsklass C och **18 gauge stickningsteknik** för noggranna verksamheter med höga skärskaderisker.

**Utförande reklamtext:**

Handske med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

**18 gauge-stickningsteknik** för noggranna arbeten med medelstora skärskaderisker.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Anmärkning reklamtext:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Handskslag        | Genomskärningskyddade handskar |
| Handskstorlek     | 8                              |
| Skyddskategori    | Kategori II                    |
| Stickningsteknik  | 18G                            |
| Kläder standard   | Oeko-Tex standard 100          |
| EN 388            | 4342C                          |
| Hållarmaterial    | DYTEC                          |
| Beläggning        | Nitrilskum                     |
| Beläggningvariant | Handflata                      |
| användningsområde | Precision                      |
| Färg              | svart/grå                      |
| Användningsdata   | Flergångs                      |
| Skärskyddsklass   | C                              |
| Produktslag       | Genomskärningskyddade handskar |