

HOLEX**Handske, par Cut F / A6, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094614 8
GTIN	4062406132521
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

Handske med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. skärskyddshandske med den högsta EN-ISO skärskyddsklassen F (motsvarar ANSI A6) och 13 gauge-stickningsteknik för tung verksamhet med extrema skärskaderisker.

Utförande reklamtext:

Handske med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

Skärskyddsnivå F (motsvarar ANSI A6) för tunga arbeten med extrema skärskaderisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskslag	Genomskärningskyddade handskar
Handskstorlek	8
Skyddskategori	Kategori II
Stickningsteknik	13G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4543F
Hållarmaterial	DYTEC
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flegångs
Skärskyddsklass	F
Produktslag	Genomskärningskyddade handskar