

HOLEX**Handske, par Cut F / A8, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 094615 11 |
| GTIN | 4062406132606 |
| Artikelklass | 02H |

Beskrivning**Utförande:**

Handskar med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Skärskyddshandske med den högsta EN-ISO skärskyddsklassen F (motsvarar ANSI A8) för tung verksamhet med extrema skärskaderisker.

Utförande reklamtext:

Handskar med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

Skärskyddsnivå F (motsvarar ANSI A8) för tunga arbeten med extrema skärskaderisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Handskslag | Genomskärningsskyddade handskar |
| Handskstorlek | 11 |
| Skyddskategori | Kategori II |
| Stickningsteknik | 10G |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| EN 388 | 4543F |
| Hållarmaterial | DYTEC |
| Beläggning | Nitrilskum |
| Beläggningssvariant | Handflata |
| användningsområde | Heavy Duty |
| Färg | svart/grå |
| Användningsdata | Flergångs |
| Skärskyddsklass | F |
| Produktslag | Genomskärningsskyddade handskar |