


Garant GRIDLINE

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg, 46×24G, lådans fronthöjd: 300mm**Beställningsdata**

Ordernummer	931456 300
GTIN	4062406132675
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgreplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.

Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 50 mm- eller 2G-raster (lådfronthöjd 75 mm och uppåt).

Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Verktygsskåphurts 50×28G nr 931435.

leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

Teknisk beskrivning

Lådor med individuell låsning	Enhands
effektiv höjd	275 mm
Lådornas effektiva yta i G	46×24

vikt	31 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Fronthöjd	300 mm
Effektiv bredd i G	46
Effektivt djup i G	24
Användningsområde	Montagevagn
effektivt djup	600 mm
invändig bredd	1150 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	ja
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	46x24G
Produktslag	Låda

Tillbehör

PVC-lock till grepplistset 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 46	951032 46
Ändhåttor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Sats med textremsor 10 delar Utdragslådans effektiva bredd i G 46	951030 46
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 46	951020 46