


**Garant****mjuka överbackar, Typ: 120A****Beställningsdata**

Ordernummer	363034 120A
GTIN	4062406131746
Artikelklass	310

**Beskrivning****Användningsdata:**

För att sätta in individuella konturer och bearbeta känsliga komponenter.

**OBS!:**

Laxstjärtstyrning finns för snabbt backbyte. Utförande S av stål och A av aluminium. Sågat förmaterial, enbart undersidan bearbetad. Spänn artikel 363034 80A med högst 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 ton). Spänn artikel 363034 120A med högst 34 Nm (34 Nm = 1 ton). Spänn artikel 363034 160A med högst 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 ton).

**Teknisk beskrivning**

backlängd l	50 mm
backbredd b	120 mm
backhöjd h	28 mm
passar färgkod	Xtric 80
Material	EN AW-7075
Produktslag	Skruvstycksbackar

