

**HOLEX****Handske, par Pro Cut E, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 094605 7      |
| GTIN         | 4062406132859 |
| Artikelklass | 02H           |

**Beskrivning****Utförande:**

HOLEX Pro Cut E. Sömlöst stickade skärskyddshandskar för **extrema skärskyddsrisiker**. Polyuretan-nitrilskumplastbeläggning för mycket god greppsäkerhet också i oljiga och våta arbetsomgivningar. Med förstärkt tumveck för längre livslängd.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Handskstorlek  | 7                               |
| Handskslag     | Genomskärningsskyddade handskar |
| Skyddskategori | Kategori II                     |
| Innehåll       | 12                              |
| Handskegenskap | DMF-fri                         |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Handskegenskap      | Förstärkt tumgrepp   |
| Stickningsteknik    | 13G  |
| Torkning            | Lufttorkning   |
| EN 388              | 4X42E  |
| Hållarmaterial      | HPPE   |
| Beläggning          | water based PU/nitril  |
| Beläggningssvariant | Handflata  |
| användningsområde   | Allround   |
| Färg                | svart/grå  |
| Längd               | 255 mm   |
| Användningsdata     | Flergångs  |
| AQL                 | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Skärskyddsklass     | E  |
| Produktslag         | Genomskärningsskyddade handskar                                |