

**Handske, par Eco Cut F, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094608 7
GTIN	4062406132958
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

Sömlöst stickade skärskyddshandskar för daglig användning. Med motståndskraftig polyuretanbeläggning.

HOLEX Eco Cut F. **Skärskyddshandske F för skydd mot extrema skärskaderisker.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Handskstorlek	7
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm

Stickningsteknik	13G
Torkning	Lufttorkning
EN 388	4X42F
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Heavy Duty
Färg	grå
Längd	255 mm
Användningsdata	Flergångs
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Skärskyddsklass	F
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar