

HOLEX**Handske, par Pro Cut E, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094605 9
GTIN	4062406132873
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Cut E. Sömlöst stickade skärskyddshandskar för **extrema skärskyddsrisiker**. Polyuretan-nitrilskumplastbeläggning för mycket god greppsäkerhet också i oljiga och våta arbetsomgivningar. Med förstärkt tumveck för längre livslängd.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	9
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	DMF-fri

Handskegenskap	Förstärkt tumgrepp
Stickningsteknik	13G
Torkning	Lufttorkning
EN 388	4X42E
Hållarmaterial	HPPE
Beläggning	water based PU/nitril
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart/grå
Längd	255 mm
Användningsdata	Flergångs
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Skärskyddsklass	E
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar