

Garant**SOMT 083608 PDER, HB7520, Typ: UNI****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 214955 UNI |
| GTIN | 4045197730039 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|------------------|
| Typ | UNI |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| skärtjocklek E | 3,6 mm |
| ISO-kod vändskär | SOMT 083608 PDER |
| Sort | HB7520 |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 4 |

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 260 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 240 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 190 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | 120 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | 110 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 70 m/min | M |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |