

NOVUS[®]

Sats med plantrådsklammer 1200 resp. 600 delar, Typ D, maximalt indrivningsdjup klammer: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	078418 10
GTIN	4009729002223
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

Plantrådsklammer typ D 53F/6-10 för folie, aluminiumtäcklister, papp, etiketter etc.

Teknisk beskrivning

maximalt indrivningsdjup klammer	10 mm
Typ	Typ D
Satsinnehåll	storlek 6, 8 = 1200 styck; storlek 10, 14 = 600 styck
Produktslag	klämma