



## Verktöglåda "BIG Twin" Elektro, 63 delar, antal verktyg: 63



### Beställningsdata

Ordernummer	680101 63
GTIN	4003773084228
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Omfattande elektriker-verktygssortiment i högkvalitativ verktygsväska, kan öppnas från båda sidorna.

#### Innehåll:

Elektrikervattenpass: 1 st nr 467415 strl 430

Pocket vattenpass Electric: 1 st nr 467484 strl 70

Dubbla u-nycklar "JOKER": 1 st strl. 10x13 mm

Flerfunktionsnyckel TwinKey®: 1 st. nr 623550

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, 28 delar: 1 st nr 630295 strl. S

Pozidriv-skruvmejslar VDE-isolerade: 1 st strl 1

Spårskruvmejsel, VDE-isolerad: 1 st strl. 3,5 mm

Kraftform Kompakt VDE-sortiment, 16 delar: 1 st motsvarande nr 667260

Spets-kombitång, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 701655 strl 145

Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad: 1 st nr 705800 strl 180

Spetstång vinklad, VDE-isolerad: 1 st nr 713700 strl 200

Kraftsidavbitare, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 723500 strl 200

Sidavbitare, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 725300 strl 160

Universalavmantlingsverktyg ErgoStrip®: 1 st nr 728091 strl 8-13

Avisoleringstång till 10 mm<sup>2</sup>: 1 st nr 728630 strl 10

Installationstång, VDE-isolerad: 1 st nr 728787 strl 200

Presstång för ändhylsor till 16 mm<sup>2</sup>: 1 st.  
 Elektrikermejsel: 1 st nr 743000 strl 250  
 Smideshammare: 1 st strl. 300 g  
 Tångnyckel: 1 st nr 813700 strl 180  
 Kabelkniv med fast blad, VDE-isolerad: 1 st. nr 844410

**OBS!:**

**levereras monterad i verktygslåda.**

**Teknisk beskrivning****Tillbehör**

Kabelkniv med fast blad isolerade enligt VDE	844410
Universalavmantlingsverktyg ErgoStrip® för kabel-Ø 8-13 mm	728091 8-13
Tångnyckel totallängd 180 mm	813700 180
Installationstång VDE-isolerad totallängd 200 mm	728787 200
Kraftsidavbitare, förkromad VDE-isolerad totallängd 200 mm	723500 200
Elektrikermejsel totallängd 250 mm	743000 250
Elektrikervattenpass Längd 430 mm	467415 430
Spets-kombitång, förkromad VDE-isolerad totallängd 145 mm	701655 145
Spetstång, vinklad VDE-isolerad totallängd 200 mm	713700 200
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 28 delar Typ S	630295 S
Pocket-vattenpass Electric Längd 70 mm	467484 70
Flerfunktionsnyckel TwinKey®	623550
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 180 mm	705800 180
Avisoleringstång för ledararea 10 mm <sup>2</sup>	728630 10
Sidavbitare, förkromad VDE-isolerad totallängd 160 mm	725300 160