



Momentnyckel med vikfunktion med skala, maximalt vridmoment – Typ: 800-1 Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657755 800-1
GTIN	2050002047341
Artikelklass	66F

Beskrivning

Utförande:

Robust enarmad momentnyckel, förinställbar via skala och självutlösande. **Utlösningen sker genom att nyckeln viker sig, vilket gör oavsiktlig överdragning ytterst osannolik.** Fyrkanten kan vridas om för höger- och vänsterdragning. Integrerad spärrfunktion.

Måttenheter: Nm, lbf-ft.

Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Långvägsutlösningen indikerar för användaren att det inställda värdet har uppnåtts.

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment. Framför allt för underhåll, montage och reparation, men även för mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Dragriktning: Höger- och vänsterdragning

mätnoggrannhet vridmoment: $\pm 4\%$

Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Kalibrering: O1

totallängd L: 1214 mm

momentintervall: 200 - 800 Nm

momentintervall: 150 - 600 lbf·ft

skalgradering 1 delstreck =: 10 Nm

vikt: 7300 g

fyrkantsfäste: 1 tum

Teknisk beskrivning

Utlösningssignal	haptisk
fyrkantfäste	1 tum
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
maximalt vridmoment	800 Nm
mätmetod	vridmoment
Utlösningssprincip	mekanisk långvägsutlösning
Loggbara data	nej
momentintervall	150 - 600 lbfot
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfot
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
momentintervall	200 - 800 Nm
Feedback	utlösande
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
vikt	7300 g
totallängd L	1214 mm
skalgradering 1 delstreck =	10 Nm
Mätteknik	mekanisk
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Norm	DIN EN ISO 6789
visning	analog
Kalibrering	O1
Knäckfunktion	ja
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

