



Momentnyckel med vikfunktion med skala, maximalt vridmoment – Typ: 1000-1 Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657755 1000-1
GTIN	2050002047365
Artikelklass	66F

Beskrivning

Utförande:

Robust enarmad momentnyckel, förinställbar via skala och självutlösande. **Utlösningen sker genom att nyckeln viker sig, vilket gör oavsiktlig överdragning ytterst osannolik.** Fyrkanten kan vridas om för höger- och vänsterdragning. Integrerad spärrfunktion.

Måttenheter: Nm, lbf-ft.

Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Långvägsutlösningen indikerar för användaren att det inställda värdet har uppnåtts.

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment. Framför allt för underhåll, montage och reparation, men även för mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Dragriktning: Höger- och vänsterdragning

mätnoggrannhet vridmoment: $\pm 4\%$

Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Kalibrering: O1

totallängd L: 1449 mm

momentintervall: 300 - 1000 Nm

momentintervall: 200 - 750 lbf·ft

skalgradering 1 delstreck =: 20 Nm

vikt: 7900 g

fyrkantsfäste: 1 tum

Teknisk beskrivning

Utlösningens värdes justerbarhet	ställbar
total längd L	1449 mm
maximalt vridmoment	1000 Nm
Loggbara data	nej
Norm	DIN EN ISO 6789
vikt	7900 g
Inställning av utlösningens värde	med inställningsskala
visning	analog
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
momentintervall	200 - 750 lbfft
fyrkantfäste	1 tum
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Feedback	utlösande
mätmetod	vridmoment
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Utlösningens princip	mekanisk långvägsutlösning
mät noggrannhet vridmoment	±4 %
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnnyckel)
skalgradering 1 delstreck =	20 Nm
momentintervall	300 - 1000 Nm
Knäckfunktion	ja
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

