

JEPSON POWER**HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 230 × 25,4 mm, för INOX, Antal tänder: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	078239 60
GTIN	4260052462850
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Hårdmetallbelagt cirkelsågblad för exakta snitt.

- **Arbets säkerhet: Tunnväggig, vibrationssnål, bullerdämpad.**
- **Mycket lång användningstid.**
- **Höga skärkvaliteter.**
- **Kan efterskärpas fem gånger.**
- **Universellt användbar för stål, plast och icke järnmetaller (inte nr 078236).**

OBS!:

Fler specialsågblad t.ex. för aluminium och rostfritt stål kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal tänder	60
tandantalet optimerat för	materialtjocklek 4–5 mm, galler, alum.
sågbredd B	1,4 mm
passar för	078234 storlek 8230
lämpligt för material	för rostfritt stål

Produktslag

Cirkelsågblad