



Sladdlös kärnbormaskin, Typ: 71700162



Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 076524 71700162 |
| GTIN | 4014586889108 |
| Artikelklass | 03F |

Beskrivning

Utförande:

Liten 1-växlad kraftfull sladdlös magnetisk kärnbormaskin med borstlös EC-motor. Högsta funktionalitet för mobilt arbete på plats.

- **För högsta effekt rekommenderar via FEIN HighPower-batteri med 5,2 Ah.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Extra smal permanentmagnet med förmagnetisering.**
- **Flexibilitet vid alla mobila borrarbeten, t.ex. kärn-, spiral- och gängborrning, försänkning och brotschning.**
- **Enkelt och förväxlingsfritt manöverkoncept i användarens siktfält.**
- **Komfort-magnethållkraftsindikering.**
- **Vinkelsensor.**
- **Elektronisk varvtalsinställning.**
- **Varvtalsminne "Memory Function".**

Norm:

- **FEIN HighPower litiumjonbatteri.**
- **Komfort-magnethållkraftsindikering.**
- **Vinkelsensor.**
- **Höger-/vänstergång.**

Liten 1-växlad kraftfull sladdlös magnetisk kärnbormaskin med borstlös EC-motor. Högsta funktionalitet för mobilt arbete på plats.

leveransinnehåll:

AKBU 35 PMQ Select **exkl. batteri, inkl.** kylvätskepump, spännband, spånkrok, centreringsstift, beröringsskydd, utdrivningskil, transportlåda.

OBS!:

Passande batteri finns som tillval under nr 073834 FE 18 resp. startset under nr 073832 stl. 92604325.

förpackning: Transportväska

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V

tillverkarens beteckning: AKBU 35 PMQ Select

Tillverkar-ID: 71700162

batterikapacitet: 2,5 Ah

Batterispänning: 18 V

maximalt varvtal: 130 - 520 min⁻¹

form verktygshållare: QuickIN / MK2

Teknisk beskrivning

| | |
|--|------------------------------|
| längd magnetfot | 195 mm |
| maximalt varvtal: | 130 - 520 min ⁻¹ |
| maximal brotsch-Ø | 18 mm |
| maximal spiralborr-Ø i stål | 18 mm |
| tillverkarens beteckning | AKBU 35 PMQ Select |
| Borrdjup | Kärnborr av stål högst 50 mm |
| förpackning | Transportväska |
| maximal gängtapps-Ø i stål | M14 |
| arbetslag | 135 mm |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V |
| form verktygshållare | QuickIN / MK2 |
| Tillverkar-ID | 71700162 |
| vikt | 12,8 kg |
| höjd | 450 mm |
| batterikapacitet | 2,5 Ah |
| bredd magnetfot | 70 mm |
| maximal sänk-Ø | 31 mm |
| Batterispänning | 18 V |

| | |
|-------------------|---------------|
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Produktslag | Bormaskin |

Tillbehör

| | |
|---|-------------------|
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 30 mm | 119000 30 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 32 mm | 119000 32 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 16 mm | 119000 16 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 36 mm | 119000 36 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 18 mm | 119000 18 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 52 mm | 119000 52 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 21 mm | 119000 21 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 62 mm | 119000 62 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 60 mm | 119000 60 |
| Batteristartset Typ 92604325 | 073832 92604325 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 45 mm | 119000 45 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 55 mm | 119000 55 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 38 mm | 119000 38 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 15 mm | 119000 15 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 40 mm | 119000 40 |
| Batteristartset Typ 9260431501 | 073832 9260431501 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 28 mm | 119000 28 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 43 mm | 119000 43 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 25 mm | 119000 25 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 24 mm | 119000 24 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 26 mm | 119000 26 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 20 mm | 119000 20 |
| Litiumjonbatteri HighPower Batterityp, batterispänning FE18 V | 073834 FE18 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 14 mm | 119000 14 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 12 mm | 119000 12 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 13 mm | 119000 13 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 65 mm | 119000 65 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 50 mm | 119000 50 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 17 mm | 119000 17 |
| Batteristartset Typ 9260430701 | 073832 9260430701 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 35 mm | 119000 35 |
| Kärnborr HM Skärdjup 35 mm Ø DC 22 mm | 119000 22 |