



Sladdlös mutterdragare, Typ: 71150664



Beställningsdata

Ordernummer	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Akkumulator-slagskruvdragare med **borstlös motor och vridmomentinställning i 6 steg**. Robust slagtransmission i metall och ergonomisk hantering tack vare mjuk beläggning.

- **1/2 tum fyrkantfäste.**
- **290 Nm maximalt vridmoment.**
- **kan köras med MultiVolt-gränssnitt för alla FEIN litiumjonbatterier (12-18 V).**

Fördel:

Elektronisk vridmomentinställning i 6 steg.

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, inklusive L-BOXX. **Utan batteri och laddare**, med transportväska.

OBS!:

Passande ackumulatörer, laddare och startkit hittas under nr 073851–073866.

Teknisk beskrivning

mått verktygshållare	1/2 tum
slaghastighet	0 - 3400 min ⁻¹

vikt	1 kg
Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
förpackning	Transportväska
tillverkarens beteckning	ASCD 18-300 W2
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s ²
maximalt vridmoment	290 Nm
fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
typisk användning	Heavy Duty
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M18
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Slagskruvdragare

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE12 V	073835 FE12
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE12 V	073837 FE12