



## SuperCut Ackumulator, Typ: 7129276SET



### Beställningsdata

Ordernummer	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med **Starlock verktygsfäste** (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).

- **Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).**
- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborring.**
- **Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.**
- **Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.**

**SuperCut** – kraftfull oscillerare med högsta arbetstempo för professionell användning.

- **Kraftig oscillationsrörelse: 2 × 2,0 vinkelgraders amplitud.**
- **Antivibrationssystem med självbärande motor (frånkopplat hus).**

Sladdlös planslip med **borstlös EC-motor**.

Sladdlöst verktyg av den senaste generationen med samma effekt som ett nätdrivet.

#### Norm:

**SuperCut** – kraftfull oscillerare med högsta arbetstempo för professionell användning.

- **Nästa obegränsade användningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, raspning) genom oscillerande rörelseförlopp (låg dammbildning).**
- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal arbetsinsats.**
- **Högsta möjliga kvalitet och stabilitet genom växlar av metall och genomgående användning av kul- och nållager.**

· **Optimal hantering tack vare ergonomisk design med softgrip-inlägg och låg vikt.**

**leveransinnehåll:**

Laddare, transportväska.

**OBS!:**

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073835 ff och 073845.

förpackning: Transportväska

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V

tillverkarens beteckning: AFSC 18 QSL

batterikapacitet: 6 A·h

Batterispänning: 18 V

verktygsfäste: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

excenterfrekvens: 10000 - 19500 min<sup>-1</sup>

Amplitud (oscillationsrörelse): 2 × 2,0 grad

## Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	AFSC 18 QSL
vikt	1,8 kg
Batterispänning	18 V
excenterfrekvens	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
batterikapacitet	6 A·h
Amplitud (oscillationsrörelse)	2 × 2,0 grad
verktygsfäste	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
hörmått slipplatta	80 mm
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	2
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V