



Skruvdragare med momentfrånslag och ParameterControl Skruvdragare med mitthandtag, Typ: 7112796



Beställningsdata

Ordernummer	071111 7112796
GTIN	4014586891460
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

FEIN ACCU TEC skruvdragare med momentfrånslag är konstruerade för högsta möjliga maximala krav på **exakta skruvförband i serieproduktion**.

- **Borstlösa EC-motorer med flera gånger längre livstid och upp till 80 % lägre underhållskostnader.**
- **Återstartfördröjning efter skruvdragningen för att förhindra efterdragning.**
- **Återstartspärr när batteriladdningen inte är tillräcklig för skruvdragningen.**
- **Snäva åtdragningstoleranser för hög skruvdragningskvalitet.**
- **Konstanta, exakta åtdragningsmoment oberoende av skruvförbandstyp.**
- **Provningsklara skruvdragare, CmK-värde $> 1,67 \pm 10 \%$ (avser 6 sigma) enligt ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Lossningsmomentet ligger 25 % över åtdragningsmomentet.

Skruvdragare med momentfrånslag, med ParameterControl för enkel och individuell programmering på PC vid användning av programmeringsadapter (nr 071135 92604163 storlek 92604163).

Fritt programmerbara parametrar: Varvtal, rotationsriktning, åtdragningsvinkel, vridmomenttröskel och tid.

Upp till 5 programsteg. Exakt anpassning till aktuell tillämpning. **Ändlagesfrånkoppling via mekanisk koppling** Perfekt för process- och tidsoptimering.

Skruvdragare med momentfrånslag för litiumjonbatteri. Underhållsfri upp till 500.000 skruvdragningar.

leveransinnehåll:

Skruvdragaren levereras ren, **utan batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud.** Beställ batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud speciellt till apparaten.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns från nr 073832.

Kontrollapparater för vridmoment finns från nr 654300. Vridmoment-/vridvinkelsensorer finns under nr 654381. Förinställningsservice för vridmoment på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
vikt inklusive batteri	0,8 kg
varvtalsområde	80 - 900 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	ASM 18-12 PC
momentintervall	4 - 12 Nm
Utförande	Skruvdragare med mitthandtag
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fin typ E 12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
verktygsfäste	1/4 tum HEX (E 6,3)
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Skruvdragare

Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare" TST" maximalt vridmoment 10 Nm	654300 10
Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare" TST" maximalt vridmoment 25 Nm	654300 25
	654300 2

Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare "TST"
maximalt vridmoment 2 Nm

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar "TTT"	654340
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18