



## Hålsåg bimetall Power Change Plus, diameter: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	589790 32
GTIN	3165140949767
Artikelklass	54B

### Beskrivning

#### Utförande:

**HSS-bimetall** hålsåg med extrem motståndskraft och lång användningstid. **Progressiv tandning** för snabb skärning och idealiskt spånutkast. **Power Change Plus**-systemet möjliggör ett snabbt byte av hålsågen utan verktyg. Maximalt skärdjup för alla storlekar **44 mm**.

#### Användningsdata:

På stationära och handstyrda maskiner. Lämpar sig för alla material, t.ex. stål, aluminium, rostfritt stål och trä.

#### Rekommendation:

Skärkvaliteten är beroende av rätt varvtal och temperatur. Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger användningstiden och möjliggör högre arbetstempo.

### Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal INOX	140 min <sup>-1</sup>
diameter	32 mm
rekommenderat varvtal aluminium	410 min <sup>-1</sup>
rekommenderat varvtal stål	275 min <sup>-1</sup>

Serie	Power Change Plus
Tänder per tum	4-5
lämplig för	Stål
lämplig för	Aluminium
lämplig för	Rostfritt
lämplig för	Trä
Maximalt sågdjup	44 mm
Produktslag	Hålsåg