



Hålsåg bimetall Power Change Plus, diameter: 54mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 589790 54 |
| GTIN | 3165140949897 |
| Artikelklass | 54B |

Beskrivning

Utförande:

HSS-bimetall hålsåg med extrem motståndskraft och lång användningstid. **Progressiv tandning** för snabb skärning och idealiskt spånutkast. **Power Change Plus**-systemet möjliggör ett snabbt byte av hålsågen utan verktyg. Maximalt skärdjup för alla storlekar **44 mm**.

Användningsdata:

På stationära och handstyrda maskiner. Lämpar sig för alla material, t.ex. stål, aluminium, rostfritt stål och trä.

Rekommendation:

Skärkvaliteten är beroende av rätt varvtal och temperatur. Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger användningstiden och möjliggör högre arbetstempo.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| diameter | 54 mm |
| rekommenderat varvtal INOX | 80 min ⁻¹ |
| rekommenderat varvtal aluminium | 240 min ⁻¹ |
| rekommenderat varvtal stål | 160 min ⁻¹ |

| | |
|------------------|-------------------|
| Serie | Power Change Plus |
| Tänder per tum | 4-5 |
| lämplig för | Stål |
| lämplig för | Aluminium |
| lämplig för | Rostfritt |
| lämplig för | Trä |
| Maximalt sågdjup | 44 mm |
| Produktslag | Hålsåg |