



## Bimteall hålsågssortiment Power Change Plus, Typ: 20-76



### Beställningsdata

Ordernummer	589810 20-76
GTIN	3165140949620
Artikelklass	54B

### Beskrivning

#### Utförande:

Bimetallhålsågssortiment med Power Change.Plus-system i de vanligaste diametrarna. Inklusive sexkantfästskaft och HSS-centrerborrar i plastlåda.

### Teknisk beskrivning

Hålsåg-Ø	20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Antal centrerborr	2
Antal monteringskaft	1
Antal delar	14
Serie	Power Change Plus
Produktslag	Hålsåg

### Tillbehör

Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 105 mm	589790 105
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 121 mm	589790 121
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 152 mm	589790 152
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 16 mm	589790 16
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 19 mm	589790 19
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 20 mm	589790 20
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 22 mm	589790 22
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 25 mm	589790 25
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 29 mm	589790 29
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 32 mm	589790 32
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 35 mm	589790 35
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 38 mm	589790 38
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 40 mm	589790 40
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 44 mm	589790 44
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 51 mm	589790 51
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 54 mm	589790 54
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 60 mm	589790 60
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 65 mm	589790 65
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 68 mm	589790 68
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 76 mm	589790 76
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 83 mm	589790 83
Hålsåg bimetallPower Change Plus diameter 92 mm	589790 92
SkaftPower Change Plus sexkant Passar till hålsåg-Ø 14-152 mm	589795 14-152
DubbhålsborrPower Change Plus Typ HSS-CO	589800 HSS-CO