

Mitutoyo**Digitalt skjutmått IP67, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412623 300
GTIN	4946368727912
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Elektroniskt skjutmått med Absolut-elektronik och stor lättavläst display. Okänsligt mot vatten, olja och damm. Genom den låga energiförbrukningen 18000 timmars kontinuerlig drift med ett batteri (storlek 300: 5000 timmar). Instrumentet startar automatiskt vid manövrering och stängs av automatiskt efter cirka 20 minuter om det inte har använts.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget	ja
Djupmått finns	ja
Kalibrering	A1
Antal ingående batterier	1

mätområde	0 - 300 mm
Norm	ISO 13385
skänkelängd	64 mm
Automatisk fränkoppling	ja
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300