

Mitutoyo**Digitalt skjutmått med AOS-system och datautgång, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412642 300
GTIN	4946368728384
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror (höjd 9 mm). Det elektromagnetiska mätsystemet **AOS (Advanced Onsite Sensor)** erbjuder bättre skydd mot vatten och damm.

- **Absolutskala, ingen nollställning är nödvändig, därigenom säkrare och snabbare mätning.**
- **Låg strömförbrukning (20000 timmar vid kontinuerlig drift), batteriindikator.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080 och nr 497100 med dataknapp.

Batterifacklock nr 412239 storlek B.

Teknisk beskrivning

Djupmått finns	ja
skänkellängd	64 mm
Antal ingående batterier	1
mätområde	0 - 300 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
avläsning	0,01 mm

Sifferhöjd LCD-display	9 mm
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
drifttid	20 000 h
Batterityp	Knappcell
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätinstrumentets mätmetod	elektromagnetiskt induktiv metod
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

Tillbehör

Batterilock Typ B	412239 B
-------------------	----------