

JEPSON POWER

Metallcirkelsåg, Typ: 9435



Beställningsdata

Ordernummer	078231 9435
GTIN	27168943512
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

Kraftfulla metallcirkelsågar för säker och gradfri sågning av profiler och rör av stål, ickejärnmetall samt plåtar, metallplattor och sandwichpaneler **utan gnistbildning.**

- **Inget kylsmörjmedel behövs.**
- **Ingen efterbearbetning krävs.**
- **Sekundschnabba snitt.**

Metallcirkelsåg Premium Super DRY Cutter 9435.

- **Idealisk för sågning av rör och profiler av rostfritt stål, stål, icke järnmetaller, plast och kompositmaterial.**
- **Vibrationsdämpare som ger hög säkerhet och lång användningstid.**
- **Exakt snabbspännsystem för geringssågning.**
- **Som tillval med robust bordsmontagestativ med längsstopp (nr 078238).**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 × sågblad 90Z nr 078237 strl. 90 för stål, rostfritt stål, ickejärnmetaller.

OBS!:

Metallcirkelsåg DRY MITER Cutter 9410ND för filigransågning i mjuka och känsliga material kan fås på begäran.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	9435
maximalt varvtal:	1400 min ⁻¹
sågblads-Ø	355 mm
maximalt sågdjup 45°	102 mm
nätfrekvens	50 Hz
maximalt sågdjup 90°	140 mm
vikt	25 kg
effektförbrukning	2400 W
nätspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Såg

Tillbehör

HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 355 × 25,4 mm Antal tänder 60	078237 60
HM-cirkelsågblad för rostfritt stål Ø 355×25,4 mm Antal tänder 90	078236 90
HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 355 × 25,4 mm Antal tänder 72	078237 72
Monteringsstativ för nr 078231 Typ 600526	078238 600526
HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 355 × 25,4 mm Antal tänder 90	078237 90