

**Mahr****Digital bygelmikrometer IP65 i-wi, mätområde: 125-150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421325 125-150
GTIN	4059192058807
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Tack vare en smidig **toleransindikering med extra varningsgränser** ser operatören om och hur arbetsstycket ligger i förhållande till toleransgränserna.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

**Specialtillbehör:**

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

**Teknisk beskrivning**

avläsning	0,001 mm
felgräns	6 µm
spindel-Ø	6,5 mm

Antal ingående batterier	1
spindelning	0,5 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mätområde	125 - 150 mm
Kalibrering	B2
avläsning	0,00005 tum
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022040 200
DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022050 200