

Mahr**Digital bygelmikrometer IP65 i-wi, mätområde: 100-125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421325 100-125
GTIN	4059192058791
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Tack vare en smidig **toleransindikering med extra varningsgränser** ser operatören om och hur arbetsstycket ligger i förhållande till toleransgränserna.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

Teknisk beskrivning

mätområde	100 - 125 mm
avläsning	0,001 mm
felgräns	6 µm

avläsning	0,00005 tum
Kalibrering	B2
Antal ingående batterier	1
spindel-Ø	6,5 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
spindelindelning	0,5 mm
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022040 200
DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022050 200