

Garant**Slitsad reducerhylsa med kylning, Ø 20 mm, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302155 10
GTIN	4045197732682
Artikelklass	31G

Beskrivning**Utförande:****Med kylkanalspår.****Användningsdata:**

- För borrar, brotschning, fräsning och verktygsskärpning.
- För reducering av spänn-Ø.
- Kast $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times d$).
- Kast $\pm 2 \mu\text{m}$ (för reduceringshylsa).
- Högre spännkrafter än vid direktinspanning.

Passar till:Hydro Dehn-spännchuck **med spänn diameter 20 mm.****Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D ₁	10 mm
Ø D	20 mm
Produktnamnsattribut	Ø 20 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 μm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

