

Motståndsmätare, Typ: RESIST



Beställningsdata

Ordernummer	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Kompakt praktisk motståndsmätare SAFE-STAT med två mässinglister och anslutningsmöjligheter för externa elektroder **för mätning av yt-, avlednings- och genomgångsmotstånd enligt IEC 61340**. De inbyggda parallelelektrodena på undersidan gör att mätaren enkelt kan anbringas på mätstället.

leveransinnehåll:

Inklusive jordledning, väska och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

9 V blockbatteri nr 081561 storlek 6LR61.

Kalibrering: Pris på förfrågan

mätområde: $10^3 - 10^{12} \Omega$

felgräns: ± 1 Dekade

Mätspänning: 100 V

Längd: 130 mm

Bredd: 70 mm

höjd: 27 mm

Teknisk beskrivning

höjd	27 mm
------	-------

vikt	217 g
Mätspänning	100 V
Längd	130 mm
Bredd	70 mm
mätområde	$10^3 - 10^{12} \Omega$
felgräns	± 1 Dekade
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Batterityp	9 V-Block
Antal ingående batterier	1
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Motståndsmätare

Tillbehör

Rundelektrod	473346
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande 6LR61	081556 6LR61