

Motståndsmätare, Typ: KOMBI



Beställningsdata

Ordernummer	473340 KOMBI
GTIN	2050001865083
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Kompakt praktisk motståndsmätare SAFE-STAT med två mässinglister och anslutningsmöjligheter för externa elektroder **för mätning av yt-, avlednings- och genomgångsmotstånd enligt IEC 61340**. De inbyggda parallelelektrodena på undersidan gör att mätaren enkelt kan anbringas på mätstället. Genom den **integrerade armbandstestaren för kontroll av personjordning** via jordningsarmband och -kabel är den praktiska mätare SAFE-STAT Kombi perfekt för snabb kontroll av EPA-arbetsplatser, personjordning osv.

leveransinnehåll:

Inklusive jordledning, väska och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

9 V blockbatteri nr 081561 storlek 6LR61.

Kalibrering: Pris på förfrågan

mätområde: $10^3 - 10^{12} \Omega$

felgräns: $\pm 1/2$ Dekade

Mätspänning: 100 V

Mätområde remtestare: 0,75 - 35 M Ω

Felgräns remtestare: $\pm 10 \%$

Mätspänning remtestare: 15 V

Teknisk beskrivning

felgräns	±1/2 Dekade
Bredd	65 mm
Mätområde remtestare	0,75 - 35 MΩ
Längd	130 mm
vikt	180 g
mätområde	10 ³ - 10 ¹² Ω
Felgräns remtestare	±10 %
Mätspänning remtestare	15 V
Mätspänning	100 V
höjd	27 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
Antal ingående batterier	1
Batterityp	9 V-Block
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Motståndsmätare

Tillbehör

Rundelektrod	473346
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande 6LR61	081556 6LR61