

**Hörnfräs 90° MFWN, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 50/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225615 50/4
GTIN	2050001929945
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Fräs med dubbelsidiga vändskär.

Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	50 mm
Passande vändskär	WNMU 0806..
maximalt sågdjup a _{p max}	8 mm
FästhålsØ	22 mm
Vändskärsskruv	229700 (T15; 4,2 Nm)
totallängd L _{tot}	40 mm
Antal skär Z	4
Skaftutförande	med hål

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229700
------------	--------