

Mitutoyo**Digitalt djupmått AOS med datautgång, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418711 200
GTIN	4946368688527
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080 och 497100.

Teknisk beskrivning

mätskenans tvärsnitt	16×3,5 mm
Kalibrering	A1
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
avläsning	0,01 mm
ansatsens längd	100 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm

Norm	ISO 13385
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Etui
Mätinstrumentets mätmetod	elektromagnetiskt induktiv metod
Produktslag	Djupmätt

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497100 D2
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 180 mm	418744 180
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 320 mm	418744 320
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 260 mm	418744 260
Sändare Typ S1	498966 S1