

**Mahr****Digital bygelmikrometer med utbytbara mätspetsar, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421321 0-25
GTIN	4059192063702
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Bygelmikrometrar med **ej roterande** spindel och snabbt **utbytbara mätspetsar**. **Spindelstigningen 5 mm per varv** förkortar justeringstiden. **10 mm höga siffror** på kontrastrik display. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig toleransindikering med extra varningsgränser ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.

REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2032.

6 par utbytbara mätinsatser med:

- **plana mätytor Ø 6,5 mm.**
- **tallriksmätytor Ø 11,3 mm.**
- **reducerade mätytor Ø 2 mm.**
- **sfäriska mätytor Ø 7 mm.**
- **skär 0,75×7 mm.**

· kon 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498941.

**Teknisk beskrivning**

avläsning	0,001 mm
spindel-Ø	6,5 mm
felgräns	4 µm
spindelindelning	5 mm
antal mätinsatser	6
mätområde	0 - 25 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
avläsning	0,00005 tum
Antal ingående batterier	1
Sifferhöjd LCD-display	10 mm
Kalibrering	B1
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

**Tjänster**

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått  
maximalmätområde 25 mm

022000 25

DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått  
maximalt mätområde 100 mm

022010 100

### Tillbehör

Anslutningskabeldubbelriktad med dataknapp Typ USB2

498941 USB2

Anslutningskabeldubbelriktad med dataknapp Typ D2

498941 D2