


Garant GRIDLINE

Indelningsmaterial för 7S-verktygsskåp, 26×24G, Typ: 1000/7S**Beställningsdata**

Ordernummer	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Artikelklass	9GB

Beskrivning**Utförande:**

Indelningsmaterel för 5 utdragslådor i 7S-verktygsskåp. Består av GARANT urtag med insticksdelningsplattor och slitsade skiljelister med kantlister och insticksmellanväggar.

Passar till:

GARANT GridLine 7S-verktygsskåp nr 931125 storlek 1000/7S.

leveransinnehåll:

20 GARANT Gridline urtag, 70 GARANT Gridline insticksdelningsplattor, 9 GARANT Gridline slitsade skiljelister, 4 par GARANT Gridline kantlister, 40 GARANT Gridline insticksmellanväggar.

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	26×24
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26×24G
Produktslag	Utdragslådindelning

Tillbehör

Slitsade kantlister, set 2 delarDjup 24G passar lådor med fronthöjd 150 mm	951580 150
Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ C	951275 C

Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X6/3	951415 6X6/3
Insticksskiljeväggar,bredd 8G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951781 75
Insticksskiljeväggar,bredd 10G passar lådor med fronthöjd 100 mm	951801 100
Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ B	951275 B
Slitsade skiljelisterDjup 24G passar lådor med fronthöjd 150 mm	951530 150
Slitsade kantlister, set 2 delarDjup 24G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951580 75
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 2X6/1	951415 2X6/1
Insticksskiljeväggar,bredd 10G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951801 125
Insticksskiljeväggar,bredd 8G passar lådor med fronthöjd 100 mm	951781 100
Slitsade skiljelisterDjup 24G passar lådor med fronthöjd 100 mm	951530 100
Slitsade skiljelisterDjup 24G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951530 125
Slitsade kantlister, set 2 delarDjup 24G passar lådor med fronthöjd 100 mm	951580 100
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X6/4	951415 6X6/4
Insticksskiljeväggar,bredd 3G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951731 75
Insticksskiljeväggar,bredd 12G passar lådor med fronthöjd 150 mm	951821 150
Slitsade kantlister, set 2 delarDjup 24G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951580 125
Slitsade skiljelisterDjup 24G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951530 75
Insticksskiljeväggar,bredd 6G passar lådor med fronthöjd 75 mm	951761 75
Insticksskiljeväggar,bredd 8G passar lådor med fronthöjd 125 mm	951781 125